



Mattscheiben



Wechsel-Mattscheiben

Die Auswahl an Mattscheiben im Hasselbladsystem wurde zur Befriedigung des individuellen Bedarfs des Fotografen bei den unterschiedlichsten Arbeitsverhältnissen entwickelt. Die 96% des Bildfeldes zeigenden Mattscheiben geben einen deutlichen Überblick der Bildgestaltung und beste Schärfentiefenkontrolle bei verschiedenen Blenden. Die Mattscheiben sind mit einer Toleranz von 0,005 mm für ihre Schärfenlage gefertigt und ruhen in der Kamera auf vier Stützen, durch die eine sehr genaue Fokussierungslage gewährleistet ist. Der Fotograf wechselt die Mattscheibe mit wenigen und einfachen Handgriffen. Die Mattscheiben werden in Schutzetuis geliefert.




Mattscheibe Acute-Matte* (42165)

Sehr lichtstarke Suchermattscheibe für genaueste Schärfeneinstellung. Die Fresnellinien sind mit so hoher Präzision geschliffen, daß man sie im Sucher nicht wahrnehmen kann. Bezugskreuz in der Mitte der Scheibe.

- *Extrem helles Sucherbild erleichtert die Schärfeneinstellung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.*
- *Hohe Auflösung der Fresnellinien gewährleistet optimales Scharfstellen von Bildausschnitten.*


* Acute-Matte designed by MINOLTA



Mattscheibe mit Schnittbild (42188)

Lichtstarke Mattscheibe aus Kunststoff mit vertikalem (horizontalem), mittigem Schnittbildmesser. Mit Fresnellinse mit einer Dichte von 13 Linien pro mm. Für Objektive mit den Brennweiten 30 bis 150 mm.


- *Drehbar für Motive mit Einschlag von vertikalen bzw. horizontalen Linien.*
- *Fokussiert auch bei weniger deutlichen Motiven einwandfrei.*



Brilliant-Mattscheibe (42226)

Sehr lichtstarke und klare Suchermattscheibe für schnelles und genaues Scharfstellen. Fast unsichtbare Fresnellinien. Mit Bezugskreuz in der Mitte der Scheibe.

- *Helles Sucherbild auch bei schlechten Lichtverhältnissen.*
- *Hohe Auflösung ohne störende Fresnellinien.*



Mattscheibe mit Mikroprisma und Schnittbild (42218)

Lichtstarke Mattscheibe aus Kunststoff mit einem 14 mm Ø Mikroprisma und einem mittigen, diagonalen 5 mm Ø Schnittbildmesser. Mit Fresnellinse mit einer Dichte von 13 Linien pro mm.

- *Kombiniert das lichtstarke Mikroprisma mit der sicheren Fokussierung des Schnittbildes auch bei weniger deutlichen Motiven.*



Mattscheibe mit Mikroprisma, kariert (42250)

Lichtstarke Mattscheibe aus Kunststoff mit mittigem 15 mm Ø Mikroprisma, kariert. Mit Fresnellinse mit einer Dichte von 13 Linien pro mm. Für Objektive mit allen Brennweiten.


- *Ausgezeichnetes Hilfsmittel bei Architektur-, Produkt- und Reprografie zur Einstellung der Kamera in Horizontal- und Vertikalrichtung.*



Mattglasscheibe (42161)

Die Mattscheibe ist aus Glas und hat ein mittiges Bezugskreuz sowie eine Fresnellinse aus Kunststoff mit einer Dichte von 8 Linien pro mm. Wird mit den Kameragehäuse 500C/M geliefert.

- *Verschleißstarke Allzweckmattscheibe, die alkohol-lösliche Markierungen mit Filzschreiber erlaubt.*
- *Sauberes Bild, frei von bei der Bildgestaltung störend einwirkenden Details.*




Klarglasscheibe (42200)

Klarglasscheibe mit mittigem Bezugskreuz sowie einer Fresnellinse mit einer Dichte von 8 Linien pro mm.

- *Ausgezeichnetes Hilfsmittel bei Makro- und Mikrografie, wo das Sucherbild sonst infolge des verlängerten Objektivauszuges lichtschwach wird.*


Mattscheibenadapter



Mattscheibenadapter (41025)

Zur Benutzung mit der Kamera auf Stativ. Wird anstelle des Magazins angesetzt, wobei die Mattscheibe genau in der Filmebene placiert wird. Der Adapter enthält eine Mattscheibe mit Fresnellinse. Eine genaue Kontrolle der Schärfe und Bildgestaltung ist mit Hilfe eines der Mattscheibensucher des Hasselbladsystems, beispielsweise des starren Lichtschacht möglich. Der Adapter ist für die 903SWC vorgesehen, die keinen Spiegelreflexsucher hat, er paßt jedoch zu allen Hasselbladkameras. Der Wechsel vom Magazin zum Mattscheibenadapter erfolgt genau so schnell wie ein Magazinwechsel. Gewicht 100 g.

- *Verleiht der 903SWC die gleiche Fokussierungsgenauigkeit, wie die übrigen Hasselbladkameras sie haben.*



1. Suchersperre
2. Adapterverriegelung
3. Sucherhalterung